

■RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)が含まれる製品一覧■ 並び方:型式アルファベットA→Z順

◎並び方:型式アルファベットA→Z順

型式	製品名 / 備考
ASE-400	ユニット型恒温(恒湿)器
GPH-102, 202 GPH-102M, 202M 注:製造時期によりRCF有無が異なる:右記参照	ギヤーオープン(パーフェクトオープンシリーズ) SERIAL NO. 0213008455以前はRCF有 (ご参考)2016年9月に非RCF部品へ切替を実施。 納入時期ではなく、SERIAL NO. で RCF有無を判定してください。
GPH-101, 201 GPH-101M, 201M GPH-100, 200 GPH-100M, 200M GPH-100P, 200P	ギヤーオープン(パーフェクトオープンシリーズ)
KPH-101, 201, 301, 401 KPH-101M, 201M, 301M, 401M KPH-100, 200, 300, 400 KPH-100M, 200M, 300M, 400M KPH-100P, 200P, 300P, 400P オプション扉観測窓 装備時	乾熱滅菌器 ・標準扉の場合はRCFは含まれません。 ・オプション 扉観測窓(正面扉中央にガラス窓)装備時のみ RCFが含まれます。
KPV-111, 211, 221, 231, 331 KPV-111M, 211M, 221M, 231M, 331M KPV-110, 210, 220, 230, 300 KPV-110M, 210M, 220M, 230M, 300M KPV-110P, 210P, 220P, 230P, 300P	乾熱滅菌器
KPVH-111, 211, 221, 231, 331 KPVH-111M, 211M, 221M, 231M, 331M KPVH-110, 210, 220, 230, 300 KPVH-110M, 210M, 220M, 230M, 300M KPVH-110P, 210P, 220P, 230P, 300P	乾熱滅菌器
PH-102, 202, 302, 402 PH-102M, 202M, 302M, 402M オプション扉観測窓 装備時 注:製造時期によりRCF有無が異なる:右記参照	横型パーフェクトオープン ・標準扉の場合はRCFは含まれません。 ・SERIAL NO. 0213008455以前でオプション 扉観測窓 (正面扉中央にガラス窓)装備時の場合はRCF有 (ご参考)2016年9月に非RCF部品への切替を実施。 納入時期ではなく、SERIAL NO. で RCF有無を判定してください。
PH-101, 201, 301, 401 PH-101M, 201M, 301M, 401M PH-100, 200, 300, 400 PH-100M, 200M, 300M, 400M PH-100P, 200P, 300P, 400P 注:オプション扉観測窓装備時のみRCF有: 右記 参照	横型パーフェクトオープン ・オプション 扉観測窓(正面扉中央にガラス窓)装備時のみ RCF含まれます。 ・標準扉の場合はRCFは含まれません。

型式	製品名 / 備考
PV-212, 222, 232, 332 PV-212M, 222M, 232M, 332M PVH-212, 222, 232, 332 PVH-212M, 222M, 232M, 332M 注:製造時期によりRCF有無が異なる:右記参照	縦型パーフェクトオープン ・SERIAL NO. 0222003154以前はRCF有 (ご参考)2016年9月に非RCF部品への切替を実施。 納入時期ではなく、SERIAL NO. で RCF有無を判定してください。
PV-111, 211, 221, 231, 331 PV-111M, 211M, 221M, 231M, 331M PV-110, 210, 220, 230, 300 PV-110M, 210M, 220M, 230M, 300M PV-110P, 210P, 220P, 230P, 300P	縦型パーフェクトオープン
PVH-111, 211, 221, 231, 331 PVH-111M, 211M, 221M, 231M, 331M PVH-110, 210, 220, 230, 300 PVH-110M, 210M, 220M, 230M, 300M PVH-110P, 210P, 220P, 230P, 300P	縦型パーフェクトオープン
PVC/PVHC-212, 232, 332 PVC/PVHC-212M, 232M, 332M PVC/PVHC-211, 232, 332 PVC/PVHC-211M, 231M, 331M PVC/PVHC-210, 230, 330 PVC/PVHC-210M, 230M, 330M PVC/PVHC-210P, 230P, 330P	クリーンオープン
PVHC-232MS, 332MS PVHC-232MS, 332MS PVHC-232MS/PS PVHC-332MS/PS	高性能クリーンオープン
RCOF-2210, 2220, 2230, 2240	クリーンオープン
STPH-102, 202 STPH-102M, 202M 注:製造時期によりRCF有無が異なる:右記参照	スーパーテンプオープン ・SERIAL NO. 0213008526以前はRCF有 (ご参考)2016年10月に非RCF部品へ切替を実施。 納入時期ではなく、SERIAL NO. で RCF有無を判定してください。
STPH-101, 201 STPH-101M, 201M STPH-100, 200 STPH-100M, 200M STPH-100P, 200P	スーパーテンプオープン
SSPH-102, 202 SSPH-102M, 202M 注:製造時期によりRCF有無が異なる:右記参照	スーパーハイテンプオープン ・SERIAL NO. 0213008541以前はRCF有 (ご参考)2016年10月に非RCF部品へ切替を実施。 納入時期ではなく、SERIAL NO. で RCF有無を判定してください。
SSPH-101, 201 SSPH-101M, 201M SSPH-100, 200 SSPH-100M, 200M SSPH-100P, 200P	スーパーハイテンプオープン
STC-120H	小型クリーンオープン

型式	製品名 / 備考
TCC-150W 注:製造時期によりRCF有無が異なる:右記参照	急速温度変化チャンバー SERIAL No.0180000272以前 RCF有 (ご参考)2016年9月に非RCF部品へ切替を実施。 納入時期ではなく、SERIAL NO. で RCF有無を判定してください。
TSA-40L-A/W, TSA-70L-A/W TSA-100L-A/W, TSA-300L-W TSA-70S-A/W, TSA-100S-W TSA-200S-W, TSA-70H-W	冷熱衝撃装置
TSA-43EL-A, TSA-73EL-A TSA-103EL-A, TSA-203EL-A TSA-73EH-W, TSA-73ES-A/W TSA-103ES-W, TSA-203ES-W TSA-303EL-W 注:製造時期によりRCF有無が異なる:右記参照	冷熱衝撃装置 TSAシリーズ SERIAL No.0155000647以前 RCF有 (ご参考)2016年9月に非RCF部品への切替を実施。 納入時期ではなく、SERIAL NO. で RCF有無を判定してください。
TSA-42EL-A, TSA-72EL-A TSA-102EL-A, TSA-202EL-A TSA-72EH-W, TSA-72ES-A/W TSA-102ES-W, TSA-202ES-W TSA-302EL-W	冷熱衝撃装置 TSAシリーズ
TSA-102E-W, TSA-202E-W TSA-41L-A, TSA-71L-A TSA-101L-A, TSA-71H-W TSA-71S-A/W, TSA-101S-W TSA-201S-W, TSA-301L-W TSA-40L-A/W, TSA-70L-A/W TSA-100L-A/W, TSA-70H-W TSA-70S-A/W, TSA-100S-W TSA-200S-W, TSA-300L-W	冷熱衝撃装置 TSAシリーズ
TSD-100	冷熱衝撃装置
TSE-11-A 注:製造時期によりRCF有無が異なる:右記参照	小型冷熱衝撃装置 SERIAL NO. 0161002506以前 RCF有 (ご参考)2016年9月に非RCF部品へ切替を実施。 納入時期ではなく、SERIAL NO. で RCF有無を判定してください。